



Penselbørste Ståltråd 0,30 mm, Type: 10X80



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG5745 10X80
GTIN	4067263136255
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse

Udførelse:

Bølgede specialtråds-kvaliteter, indpreset i stålenhed, **skaft-Ø 6 mm**.

Svarer til nr. 574550.

Anvendelse:

I ligeslibere, fleksible aksler og håndboremaskiner. Til rengøring og afgratning på svært tilgængelige steder.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	10000 min ⁻¹
Skruetvingelængde L ₂	80 mm
Børste-Ø D ₁	12 mm
Besætningslængde H ₁	20 mm
Skruetvinge-Ø D ₂	10 mm
Samlet længde L	120 mm

Produkttype

Penselbørste

Tilbehør

PenselbørsteStåltråd 0,30 mm Type 10X80

574550 10X80