

**Snoet penselbørste Ståltråd, Børste-Ø D1×børstetykkelse: 28X0,50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5748 28X0,50
GTIN	4067263136248
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Glat **snoet** tråd, indpresset i stålenhed, **skaft-Ø 6 mm**, jævn og tætbesat børsteflade, yderst slidstærk.

Svarer til nr. 574850.

Anvendelse:

Til afgratning, fjernelse af slagger og til alle middelkrævende og krævende børsteopgaver.

Børsten åbnes mere eller mindre afhængigt af omdrejningstallet og kan derfor også indføres på steder med begrænset plads, f.eks. ind i kabinetter.

Teknisk beskrivelse

Antal snoninger	12
Skaft-Ø D _s	6 mm
Besætningslængde H ₁	28 mm
Børste-Ø D ₁	28 mm
Børstetykkelse	0,5 mm
maks. omdrejningstal	20000 min ⁻¹
Besætningsmateriale	Ståltråd

Snoninger

venstresnoet

Produkttype

Penselbørste

TilbehørSnoet penselbørsteStåltråd Børste-Ø D1×børstetykkelse
28X0,50 mm

574850 28X0,50