



## Penselbørste Ståltråd 0,30 mm, Type: 10X20



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG5745 10X20
GTIN	4067263136262
Artikelklasse	GGN

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Bølgede specialtråds-kvaliteter, indpresset i stålenhed, **skaft-Ø 6 mm**.

Svarer til nr. 574550.

#### Anvendelse:

I ligeslibere, fleksible aksler og håndboremaskiner. Til rengøring og afgratning på svært tilgængelige steder.

### Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	20000 min <sup>-1</sup>
Skruetvinge-Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Samlet længde L	67 mm
Børste-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Skruetvingelængde L <sub>2</sub>	20 mm
Besætningslængde H <sub>1</sub>	20 mm

Produkttype

Penselbørste

---

**Tilbehør**

PenselbørsteStåltråd 0,30 mm Type 10X20

574550 10X20