

**Snoet penselbørste Ståltråd, Børste-Ø D1×børstetykkelse: 28X0,35mm****Bestillingsdata**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | GG5748 28X0,35 |
| GTIN                | 4067263136231  |
| Artikelklasse       | GGN            |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Glat **snoet** tråd, indpreset i stålenhed, **skaft-Ø 6 mm**, jævn og tætbesat børsteflade, yderst slidstærk.

Svarer til nr. 574850.

**Anvendelse:**

Til afgratning, fjernelse af slagger og til alle middelkrævende og krævende børsteopgaver. **Børsten åbnes mere eller mindre afhængigt af omdrejningstallet og kan derfor også indføres på steder med begrænset plads**, f.eks. ind i kabinetter.

**Teknisk beskrivelse**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>          | 6 mm                    |
| Børste-Ø D <sub>1</sub>         | 28 mm                   |
| Børstetykkelse                  | 0,35 mm                 |
| maks. omdrejningstal            | 20000 min <sup>-1</sup> |
| Antal snoninger                 | 12                      |
| Besætningslængde H <sub>1</sub> | 28 mm                   |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Besætningsmateriale | Ståltråd     |
| Snoninger           | venstresnoet |
| Produkttype         | Penselbørste |

---

## Tilbehør

|   |                |
|---|----------------|
| Snoet penselbørsteStåltråd Børste-Ø D1×børstetykkelse<br>28X0,35 mm | 574850 28X0,35 |
|---|----------------|