

HOLEX**Rund skaftbørste INOX-tråd 0,20 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1: 80X12mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | GG5742 80X12 |
| GTIN | 4067263136330 |
| Artikelklasse | GGN |

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm**.

Svarer til nr. 574253.

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Børstetykkelse | 0,2 mm |
| Børstebredde | 12 mm |
| Besætningslængde H ₁ | 20 mm |
| maks. omdrejningstal | 15000 min ⁻¹ |
| Skaft-Ø D _s | 6 mm |
| Børste-Ø D ₁ | 80 mm |
| Besætningsbredde L ₁ | 9 mm |

| | |
|---------------------|------------|
| Besætningsmateriale | INOX-tråd |
| Snoninger | bølget |
| Produkttype | Renseskive |

Tilbehør

| | |
|---|--------------|
| Rund skaftbørsteINOX-tråd 0,20 mm Børste-Ø D1×besætningsbredde L1 80X12 mm | 574253 80X12 |
|---|--------------|