

**HOLEX****Rund skaftbørste Ståltråd 0,30 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1:  
40X10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5740 40X10
GTIN	4067263136354
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

Svarer til nr. 574050.

**Anvendelse:**

I håndlibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

**Teknisk beskrivelse**

Børste-Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Børstetykkelse	0,3 mm
Besætningsbredde L <sub>1</sub>	10 mm
Besætningslængde H <sub>1</sub>	9 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
maks. omdrejningstal	18000 min <sup>-1</sup>

Besætningsmateriale	Ståltråd
Snoninger	bølget
Produkttype	Renseskive

---

## Tilbehør

Rund skaftbørsteStåltråd 0,30 mm Børste-Ø D1xbesætningsbredde L1 40X10 mm	574050 40X10
--	--------------