

HOLEX**Rund skaftbørste Ståltråd 0,30 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1:
60X15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5740 60X15
GTIN	4067263136378
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

Svarer til nr. 574050.

Anvendelse:

I håndlibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	15000 min ⁻¹
Skaft-Ø D _s	6 mm
Børstetykkelse	0,3 mm
Besætningslængde H ₁	17 mm
Børste-Ø D ₁	60 mm
Besætningsbredde L ₁	15 mm

Besætningsmateriale	Ståltråd
Snoninger	bølget
Produkttype	Renseskive

Tilbehør

Rund skaftbørsteStåltråd 0,30 mm Børste-Ø D1xbesætningsbredde L1 60X15 mm	574050 60X15
------------------------------------------------------------------------------	--------------