

HOLEX**Rund skaftbørste Ståltråd 0,30 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1: 30X6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5740 30X6
GTIN	4067263136347
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

Svarer til nr. 574050.

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	20000 min ⁻¹
Besætningslængde H ₁	6 mm
Børstetykkelse	0,3 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Børste-Ø D ₁	30 mm
Besætningsbredde L ₁	6 mm

Besætningsmateriale	Ståltråd
Snoninger	bølget
Produkttype	Renseskive

Tilbehør

Rund skaftbørsteStåltråd 0,30 mm Børste-Ø D1xbesætningsbredde L1 30X6 mm	574050 30X6
---	-------------