



Kopbørste Ståltråd 0,50 mm, Børste-Ø D1×gevind M: 125XM14mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG5721 125XM14
GTIN	4067263136422
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse

Udførelse:

Glat tråd, **snoet** og presset fast i stålenheden. **Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.**

Svarer til nr. 572103. Med **sikkerhedsstøttering**, efter fjernelse står flere besætningshøjder til rådighed.

Anvendelse:

Specielt til montering på vinkelslibere.

Med **indvendigt gevind M14.**

Teknisk beskrivelse

Børstetykkelse	0,5 mm
maks. omdrejningstal	6500 min ⁻¹
Besætningslængde H ₁	25 + 15 mm
Sikkerhedsstøttering	ja
Børste-Ø D ₁	125 mm
Gevind M	M14
Besætningsmateriale	Ståltråd

Produkttype

Kopbørste

TilbehørKopbørsteStåltråd 0,50 mm Børste-Ø D1×gevind M
125XM14 mm

572103 125XM14