

**metabo****Batteridrevet bore-/skruemaskine, Type: 602325500****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	P07005 602325500
GTIN	4007430326317
Artikelklasse	03D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Børsteløs akku-bore-/skruemaskine med optimal ydeevne til krævende opgaver.

- **Børsteløs bore-/skruemaskine med optimal ydeevne til krævende opgaver**
- **Kraftfuld børsteløs motor giver meget høj effektivitet og lang levetid af akkuret**
- **Integreret arbejdslampe til belysning af arbejdsstedet**
- **Indstilleligt moment 0,7 – 8 Nm**
- **Med praktisk bæltékrog og bitdepot, der kan fastgøres på højre eller venstre side**
- **Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring**
- **Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V batteripakker og ladere fra CAS-mærkerne: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)**

**Leveringsomfang:**

Hurtigspændepatron, bæltékrog og bitdepot, 2 Li-Power akkuer (18 V/4,0 Ah), lader ASC 55 „AIR COOLED“, metaBOX 145.

**Teknisk beskrivelse**

Akku-kapacitet	4 Ah
Maks. moment, hård	75 Nm

Emballage	Metabox
Vægt uden batteri	1,2 kg
Antal medfølgende akkuer	2
Batterispænding	18 V
Producentbetegnelse	BS 18 LT BL
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
Maks. moment, blød	34 Nm
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Type CAS 18 V
Vægt inklusive akku	1,9 kg
Tomgangsmdrejningstal	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Tomgangsmdrejningstal	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Typisk anvendelse	Strong
Maks. spiralbor-Ø i træ	38 mm
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Motorkonstruktion	børsteløs
Maks. spiralbor-Ø i beton	13 mm
Maks. slagtal	31950 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Slagbore-/skruemaskine