

Garant**Fordelspakning flapskive long life ZA, konisk, Korn: 80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5264 80
GTIN	4067263136842
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

- Førsteklasses zirkonkorund (ZA) giver maksimal slibeydelse.
- Robust polyester/bomuld-blandingsvæv giver optimal slidstyrke og stabilitet ved kantslibning.
- Stabil glasfiberskive giver optimalt pressetryk.
- Universelt egnet til stål og INOX.
- Bedste resultater på vinkelslibere med lav og høj ydelse.

long life - meget tæt lamelplacering giver **maksimal standtid**.

Svarer til 565264.

Anvendelse:

Universelle slibeopgaver, fladeslibning, bortslibningsopgaver og kantbearbejdning.

Teknisk beskrivelse

Formbeskrivelse	skrå
Korn	80
Borings-Ø	22,23 mm
Skive-Ø	115 mm

Indhold	100
Slibemiddel	Zirkonkorund (ZA)
Slibemiddelforkortelse	ZA
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 115 mm
optimeret til materiale	Stål
optimeret til materiale	INOX
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Flapskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Flapskivelong life ZA, konisk Korn 80	565264 80
---------------------------------------	-----------