

HOLEX**Skæreskive „2 i 1“, Skive-Ø / antal: 125/100****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5505 125/100
GTIN	4067263137016
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:****Universel skæreskive til stål og INOX.****Anvendelse:**Til friskæring på el- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s skærehastighed V_c .**Specifikation:****A60R-BF.** Svarer til nr. 563505.**Bemærk:**

Skivetykkelsen bør udgøre mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres.

Teknisk beskrivelse

Skive-Ø	125 mm
Skivebredde	1 mm
Formbeskrivelse	lige
Indhold	100
Specifikation	A60R-BF

Borings-Ø	22,23 mm
maks. omdrejningstal	12200 min ⁻¹
Slibemiddel	Korund-slibekorn (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	Træ
optimeret til materiale	INOX
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Skæreskive,,2 i 1" Skive-Ø 125 mm	563505 125
-----------------------------------	------------