

**HOLEX****Maskeringstapesæt, natur, Breddexlængde (mmxm): 18X50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3769 18X50
GTIN	4067263137719
Artikelklasse	00N

**Beskrivelse****Udførelse:**

Universelt anvendelig tape til mange anvendelsesområder som f.eks. **reparation, beskyttelse, afdækning og emballering.**

Let kreppet tape med god klæbekraft til hurtig afdækning på glatte indendørs underlag. Temperaturbestandig op til 60 °C.

**Egenskab:**

Indhold 12 stk x10

**Anbefaling:**

Kontrollér underlaget, før fastklæbning.

**Teknisk beskrivelse**

Farve	natur
Tykkelse	0,14 mm
temperaturbestandig op til	60 °C
Klæbebåndstype	enkeltsidet

Bæremateriale	Fladcrepe
Mindst holdbar til	12 måned
Antal klæbebånd	120
Strækkevne	10 %
Klæbemiddel	Naturgummi
Med liner	nej
Anvendelse	Maskering
Anvendelse	Afdækning
Anvendelse	Fiksering
Anvendelse	Samling
Trækstyrke	3 N/mm
Længde	50 m
Lager luftfugtighed	50 %
Bredde	18 mm
Lagertemperatur	20 °C
Klæbekraft på stål	0,32 N/mm
Produkttype	Klæbebånd

---

## Tilbehør

Maskeringstapesæt, natur Bredde×længde (mm×m) 18X50	083769 18X50
---	--------------