

HOLEX**PVC-klæbebånd, orange, Breddexlængde (mmxm): 50X33****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3793 50X33
GTIN	4067263137672
Artikelklasse	00N

Beskrivelse**Udførelse:**

Universelt anvendelig tape til mange anvendelsesområder som f.eks. **reparation, beskyttelse, afdækning og emballering.**

Glat PVC-beskyttelsesbånd af tætsiddende blød PVC-folie.

Til beskyttelse af glatte underlag som f.eks. træ, aluminium eller glas.

Anvendelsestid indendørs og udendørs op til 3 uger.

Egenskab:

Indhold 10 stk.

Anbefaling:

Kontrollér underlaget, før fastklæbning.

Teknisk beskrivelse

Klæbekraft på stål	0,11 N/mm
Med liner	nej
Længde	33 m
Lager luftfugtighed	50 %

Bredde	50 mm
Lagertemperatur	20 °C
Klæbemiddel	Naturgummi
Strækkevne	120 %
temperaturbestandig op til	40 °C
Bæremateriale	PVC-folie
Holdbarhed fra fremstillingsdato	12 måned
Anvendelse	Maskering
Anvendelse	Samling
Anvendelse	Tætning
Anvendelse	Afdækning
Anvendelse	Fiksering
Anvendelse	Fastgørelse
Anvendelse	Klæbning
Trækstyrke	1,67 N/mm
Farve	orange
Bemærk	blødt at påføre
Tykkelse	0,13 mm
Klæbebandstype	enkelt-sided
Produktnavnsegenskab	orange
Produkttype	Klæbeband

Tilbehør

PVC-klæbeband Breddexlængde (mm×m) 50X33

083793 50X33