

HOLEX**Maskeringstapesæt, natur, Breddexlængde (mmxm): 48X50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3769 48X50
GTIN	4067263137726
Artikelklasse	00N

Beskrivelse**Udførelse:**

Universelt anvendelig tape til mange anvendelsesområder som f.eks. **reparation, beskyttelse, afdækning og emballering.**

Let kreppet tape med god klæbekraft til hurtig afdækning på glatte indendørs underlag. Temperaturbestandig op til 60 °C.

Egenskab:

Indhold 5 stk x10

Anbefaling:

Kontrollér underlaget, før fastklæbning.

Teknisk beskrivelse

Med liner	nej
Antal klæbebånd	50
Klæbebåndstype	enkeltsidet
Farve	natur

Trækstyrke	3 N/mm
Anvendelse	Afdækning
Anvendelse	Samling
Anvendelse	Maskering
Anvendelse	Fiksering
Strækkevne	10 %
Lagertemperatur	20 °C
Klæbemiddel	Naturgummi
temperaturbestandig op til	60 °C
Mindst holdbar til	12 måned
Bæremateriale	Fladcrepe
Længde	50 m
Tykkelse	0,14 mm
Klæbekraft på stål	0,32 N/mm
Lager luftfugtighed	50 %
Bredde	48 mm
Produkttype	Klæbebånd

Tilbehør

Maskeringstapesæt, natur Bredde×længde (mm×m) 48X50	083769 48X50
---	--------------