

HOLEX**LED-lommelygte med batteri, Type: 130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

GG1362 130

GTIN

4067263138020

Artikelklasse

00N

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust genopladelig LED-lommelygte i eloxeret aluminium. **2-trinskredsløb** med ekstra **Boost-funktion** giver en **fremragende lyseffekt** til alle anvendelsessituationer. Fokusering med én hånd muliggør en hurtig og enkel regulering af lyskeglen.

- **Opladnings- og afladningskontrol ved hjælp af farvet LED i kontakten.**
- **Lang funktionstid med konstant lyseffekt.**
- **USB-C-ladeport.**
- **Rullesikring.**
- **Med lampehoved, der kan fokuseres.**

Egenskab:

Indhold 4 stk

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-C-ladekabel og akku. Med håndstrop.

Bemærk:

Egnede reservebatterier kan findes under nr. 081365

Teknisk beskrivelse

Lysvarighed, trin 2	2,5 h
Batteri, udskifteligt	ja
Hoved-Ø	26 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Batterispænding	3,7 V
Lyskilde	LED-lampe
Lysnet Boost	450 lm
Akku-kapacitet	0,9 Ah
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Antal medfølgende akkuer	4
Brændetid	1 h
Lommelygtefunktion	Fokus
Samlet længde	118 - 130 mm
CRI-værdi	>80
Lysnet, trin 2	100 lm
Brændetid med Boost	30 s
Lysnet	300 lm
Vægt	70 g
Batteritype	Lithium-ion
Produkttype	Lommelygte

Tilbehør

LED-lommelygte med batteri Type 130	081362 130
Reservebatteri 14500	081365 14500