

**Lynkobling med slangetilslutning, Indvendig slangetilslutnings-Ø: 9mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | GG0172 9 |
| GTIN | 4067263138129 |
| Artikelklasse | 00N |

Beskrivelse**Udførelse:**

Lynkoblinger indvendig diameter 7,2. Gennemstrømningskapacitet 1000 l/min (luft). Materiale messing (blank). Driftstryk: PN 35 bar/temperatur: -20 °C til +100 °C.

Egenskab:

Indhold 10 stk

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|------------|
| maks. driftstryk | 35 bar |
| Gennemstrømningsværdi | 1000 l/min |
| Indvendig slangetilslutnings-Ø | 9 mm |
| Produkttype | Kobling |

Tilbehør

Lynkoblingmed slangetilslutning Indvendig
slangetilslutnings-Ø 9 mm

080172 9