

**HOLEX****Lynkobling med slangetilslutning, Indvendig slangetilslutnings-Ø: 13mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG0172 13
GTIN	4067263138136
Artikelklasse	00N

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lynkoblinger indvendig diameter 7,2. Gennemstrømningskapacitet 1000 l/min (luft). Materiale messing (blank). Driftstryk: PN 35 bar/temperatur: -20 °C til +100 °C.

**Egenskab:**

Indhold 10 stk

**Teknisk beskrivelse**

Gennemstrømningsværdi	1000 l/min
maks. driftstryk	35 bar
Indvendig slangetilslutnings-Ø	13 mm
Produkttype	Kobling

**Tilbehør**

Lynkoblingmed slangetilslutning Indvendig  
slangetilslutnings-Ø 13 mm

---

080172 13