

**Garant****Sikkerhedskoblinger Udvendigt gevind, Udvendigt tilslutningsgevind:  
1/2tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG0270 1/2
GTIN	4067263138167
Artikelklasse	00N

**Beskrivelse****Udførelse:**

GARANT sikkerhedskoblingen er en højeffektiv kobling af forzinket stål, med yderst høj gennemstrømningskapacitet. Ny, forbedret enhåndsbetjening.  
Gennemstrømning: 2250 L/min, maks. driftstryk 16 bar. Overholder ISO-standard 4414 og EN 983.

**Egenskab:**

Indhold 5 stk

**Bemærk:**

Passende nippel under nr. 080290 – 080293.

**GARANT-serien overholder europæisk standard 7,6 (nom. Ø 7,6 mm, europofil) og er kompatibel med alle gængse systemer.**

**Teknisk beskrivelse**

maks. driftstryk	16 bar
Udvendigt tilslutningsgevind	1/2 tommer

Gennemstrømningsværdi	2250 l/min
Produkttype	Kobling

---

## Tilbehør

Sikkerhedskobling med udvendigt gevindUdvendigt gevind Udvendigt tilslutningsgevind 1/2 tommer	080270 1/2
Nippel med udvendigt gevindSæt 5 dele Udvendigt tilslutningsgevind 1/2 tommer	080290 1/2