



Industrikobling Slangetilslutning, Slangetilslutning indvendig Ø (nom. indvendig diameter): 6mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG0232 6
GTIN	4067263138297
Artikelklasse	00N

Beskrivelse

Udførelse:

Industrikobling konstrueret til optimeret, høj gennemstrømning på 2000 l/min (luft), **NW 7,8**. Ensidedt spærrende, førsteklasses og robust lynlukningskobling. Ventil med god gennemstrømning, ekstremt høje gennemstrømningsværdier, lavt trykfald, lang levetid, stor driftssikkerhed og absolut tæthed.

Driftstryk: PN 35 bar/temperatur: -20 °C til +100 °C.

Egenskab:

Indhold 10 stk

Materiale:

Messing forniklet, hylster af hærdet og forniklet stål.

Teknisk beskrivelse

Materiale	Messing
Slangetilslutning indvendig Ø (nom. indvendig diameter)	6 mm
maks. driftstryk	35 bar

Gennemstrømningsværdi	2000 l/min
Produkttype	Kobling

Tilbehør

IndustrikoblingSlangetilslutning Slangetilslutning indvendig Ø (nom. indvendig diameter) 6 mm	080232 6
--	----------