

**HOLEX****Industrikobling Slangetilslutning, Slangetilslutning indvendig Ø (nom. indvendig diameter): 9mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG0232 9
GTIN	4067263138303
Artikelklasse	00N

**Beskrivelse****Udførelse:**

Industrikobling konstrueret til optimeret, høj gennemstrømning på 2000 l/min (luft), **NW 7,8**. Ensidedt spærrende, førsteklasses og robust lynlukningskobling. Ventil med god gennemstrømning, ekstremt høje gennemstrømningsværdier, lavt trykfald, lang levetid, stor driftssikkerhed og absolut tæthed.

Driftstryk: PN 35 bar/temperatur: -20 °C til +100 °C.

**Egenskab:**

Indhold 10 stk

**Materiale:**

Messing forniklet, hylster af hærdet og forniklet stål.

**Teknisk beskrivelse**

Slangetilslutning indvendig Ø (nom. indvendig diameter)	9 mm
Gennemstrømningsværdi	2000 l/min
maks. driftstryk	35 bar

Materiale	Messing
Produkttype	Kobling

---

## Tilbehør

IndustrikoblingSlangetilslutning Slangetilslutning indvendig Ø (nom. indvendig diameter) 9 mm	080232 9
--	----------