



## Kompaktspændersæt, Maks. spændekraft: 12mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 370112 12     |
| GTIN                | 4020772432522 |
| Artikelklasse       | 35A           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kompaktspænderen monteres på maskinbordet med monteringsæt 7640BFS, placeres derefter som ønsket og fastgøres til maskinbordet med det foreskrevne moment.

Spænd emnet fast (vær opmærksom på tilspændingsmomentet).

Trinløst justerbart spændeelement i legeret sejhærdet stål. Sort forzinket udgave i sejhærdet fingøds. Komplet med monteringsæt 7640BFS og sikkert forbundet med trykskoen.

#### Fordel:

- **Trinløs opspænding.**
- **Spændekraft 12 kN.**
- **Kompakt konstruktion.**
- **Højdeskala muliggør hurtig forindstilling af spændehøjden.**
- **Tryksko, der kan monteres sikkert.**
- **Smuds- og spånafvisende.**
- **Den buede spændearm sikrer en lodret, processikker fastspænding af fastgørelsesskruen med et defineret moment.**
- **Kompaktspænderen kan forbindes uden skrue til mellemelementet 7640Z ved hjælp af en ny hurtiglukning.**

#### Leveringsomfang:

2 kompaktspændere og en kop.

## Teknisk beskrivelse

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Bredde B          | 47,5 mm        |
| Højde H           | 81 mm          |
| Maks. spændekraft | 12 kN          |
| Udhæng A          | 59,5 mm        |
| Spændehøjde S     | 103,5 mm       |
| Længde L          | 107 mm         |
| Maks. moment      | 100 Nm         |
| Produkttype       | Kompaktspænder |

## Tilbehør

|  |           |
|--|-----------|
| Forlænger til kompaktspænder Højde H 80 mm | 370146 80 |
| Trykskosæt, 3 dele Type 3                  | 370148 3  |