



KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 3xD, Ø DC m7: 15mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 235505 15 |
| GTIN | 4047109090705 |
| Artikelklasse | 24P |

Beskrivelse

Udførelse:

Med ABS®-skaft.

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 236520 – 236576.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

Bemærk:

Må kun bruges ved **stabile** maskinforhold.

Akseforskuet boring op til $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$, f.eks. med excenterjustering nr. 239010 – 239012.

Maksimal $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$, der kan opnås med maksimal finjustering.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|----------------------|
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 050204 13-.. |
| Nyttelængde L_1 | 45 mm |
| Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP1 (0,6 Nm) |
| ABS® skaft-Ø D_s | 50 mm |
| Antal skær Z | 1 |
| Serie | KUB Quatron® |
| Nominel Ø D | 15 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| til tomme-Ø | 19/32 tommer |
| Samlet længde L | 111 mm |
| Udhængslængde L _A | 80 mm |
| Boreddybde for vendeplattebor op til | 3×D |
| Skaft | ABS |
| Boranvendelse | Centrerboring |
| Boranvendelse | Betinget tværboring |
| Boranvendelse | Tværboring |
| Boranvendelse | Boring af pakker |
| Boranvendelse | Fordybning |
| Boranvendelse | Skrå udgang |
| Boranvendelse | Konveks |
| Boranvendelse | Skrå forboring |
| Indvendig køling | ja |
| Produkttype | Vendeplattebor |

Tilbehør

| | |
|--|-------------|
| Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 6IP1 | 239652 6IP1 |
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,6 Nm | 211750 0,6 |