

**KOMET® holder, HSK-A 100, ABS® Ø d: 63mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	239022 63
GTIN	4047109003569
Artikelklasse	29W

Beskrivelse**Udførelse:**

- Holder afbalanceret til Q 6,3 bei 10.000 o/min.
- Med indvendig kølemiddeltilførsel.

Norm:**DIN 69893****Bemærk:**

Yderligere holdere med ABS®-integration på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Fremspringslængde L ₁	51 mm
ABS® skaft-Ø D _s	63 mm
Udhængslængde A	80 mm
Adapter	HSK-A 100
Skaft	ABS
Holder-standard	DIN 69893
Indvendig køling	ja
Udv. Ø d ₁	100 mm
Produkttype	ABS-holder

