



## Værktøjssæt MicroKom BluFlex® 2, Spindelområde Ø: 6-125 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	238394 6-125
GTIN	4047109222762
Artikelklasse	27G

### Beskrivelse

#### Leveringsomfang:

1 platteholder af hver: M05 20101

M05 20151

1 bro: M05 80101

1 kærfortandet element: M05 90100

1 fyldstykke: M05 90501

1 borestang af hver: B05 20100 str. Ø 6 – 10 mm

B05 20140 str. Ø 10 – 14 mm

B05 20180 str. Ø 14 – 18 mm

B05 20220 str. Ø 18 – 22 mm

B05 20260 str. Ø 22 – 26 mm

4 vendeskærsplatter: TOGX 090204EN-14 BK60 Nr. W57 14140.0460

2 vendeskærsplatter af hver: TOGX 140304EN-14 BK60 nr. W57 26140.0460

TOGX 06T102EN-14 BK60 nr. W57 04140.0260

WOHX 02T001EL-G12 BK6440 nr. W00 04120.016440

1 nøgle med greb af hver: L05 01110; L05 01120; L05 01240; L05 01260.

Indvendig køling: ja

### Teknisk beskrivelse

Spindelområde Ø	6 - 125 mm
Skaft	ABS
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spindelværktøj

---

## Tilbehør

Bro til MicroKom® hi.flex og MicroKom BluFlex® 2 Spindelområde Ø 120-155 mm	238395 120-155
--	----------------