

**KOMET® holder, SK 40, ABS® Ø d: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	239000 32
GTIN	4047109045088
Artikelklasse	29W

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Form AD/B
- Holder afbalanceret til Q 6,3 ved 8000 1/min.
- Med indvendig kølemiddeltilførsel.

**Norm:****DIN 69871****Leveringsomfang:****Leveres komplet med tætningskive og ombygningssæt til form AD.****Bemærk:**

Yderligere holdere med ABS®-integration på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Fremspringslængde L <sub>1</sub>	19 mm
Udhængslængde A	50 mm
ABS® skaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Adapter	SK 40
Skaft	ABS
Holder-standard	DIN 69871
Form	ADB

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 8000 min <sup>-1</sup>
Indvendig køling	ja
Produkttype	ABS-holder