

**KOMET® M03Speed finjusteringshoved, Ø Dmin: 100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	238370 100
GTIN	4047109025165
Artikelklasse	24I

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Dynamisk afbalancering i skyderen for at opnå højere omdrejning.**
- **Modulær systemopbygning.**
- **Finjustering uden yderligere klemning.**
- **Med ABS®-integration for at opnå høj udskiftningspræcision.**
- **Hurtig grovjustering via justering af skæret.**
- **Måltrettet indvendig kølemiddeltilførsel til skæret.**
- **De mindste indstillingstrin i µm-området, inden for finjusteringsområdet fra 0,25 – 0,6 mm i Ø, afhængigt af drejeområde.**
- **Finjusteringstrinene er på 0,002 mm i Ø pr. delstreg.**
- **Uproblematiske indstilling og aflæsning uden nonius takket være høj opløsning.**

**Anvendelse:**

I kombination med skiftebro nr. 238372.

**Bemærk:**

Ekstra skærholdere, f.eks.: Til tilbagegående bearbejdning og med andre vinkler= 15°, 30°, 45°, osv. kan leveres på forespørgsel.

Skiftebro, skærholder og vendeplatter bestilles separat.

**Teknisk beskrivelse**

Finjustering i Ø	0,6 mm
Periferi Ø D2 fremadgående bearbejdning	85 mm

ABS® skaft-Ø D <sub>s</sub>	63
Min. Ø D <sub>min</sub>	100
Skærholder	238374 100-166
maks. omdrejningstal	11500 min <sup>-1</sup>
Skiftebro	238372 100; 128; 166
Spindelområde Ø	100 - 206 mm
Skaft	ABS
Bor anvendelse	Tvær boring
Bor anvendelse	Konveks
Bor anvendelse	Skrå udgang
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spindelværktøj

## Tilbehør

KOMET® skærholder 90° til M03SpeedFremad Passer til M03 Størrelse 100-166

238374 100-166