

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250017 25/12
GTIN	4045197649904
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Underlægsplade	259031 2
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Skaftstørrelse	25 mm
Hovedlængde L ₁	33 mm
Klo, skrue, fjeder	259035 2
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Skrue til underlagsplatte	259025 10
ISO-kode holder	DCLNR/L 2525M12
Plattestørrelse	12 mm
Samlet længde L	150 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte Type 2

259031 2

Skrue til underlagsplatte Type 10

259025 10

Spændejernsenhed Type 2

259035 2

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500