

Bæresele, blå 8000 kg, Nyttelængde: 6m**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	086280 6
GTIN	4049924501817
Artikelklasse	08Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Ekstremt modstandsdygtige ringslynger (1492-2) med sømløs og skurefast enkeltkappe.

Anvendelse:

Til løft og flytning af komponenter.

Bemærk:

Leveringsmulighed op til følgende løftebelastninger: 150 t (polyester), 180 t (dyneema).

Teknisk beskrivelse

Omfangslængde	12 m
Nyttelængde	6 m
Slingbredde	90 mm
Belastning enkelt direkte WLL	8000 kg
Belastning enkelt snøret WLL	6400 kg
Belastning dobbelt WLL op til 7°	16000 kg
Belastning dobbelt WLL 7° – 45°	11200 kg
Belastning dobbelt WLL 45° – 60°	8000 kg
Produkttype	Rundslynge