

**Ultralydsrenser Elmasonic Easy, Type: 6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	082003 6
GTIN	4250004100688
Artikelklasse	04S

Beskrivelse**Udførelse:**

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Anvend specielle rengøringsmidler afhængigt af tilsmudsning og aktivt stof. Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Kraftige og gode for begyndere – ultralydsrenserne fra serien Elmasonic Easy.

- **2 ultralydstilstande.**
- **Temperaturen kan indstilles i trin på 5 °C.**
- **Elektronisk vælgerkontakt og LED-display med alle driftstilstande.**
- **Akustisk og visuel feedback om driftstilstanden.**
- **Kar af trukket rustfrit stål.**

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med Ø < 12 mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Leveringsomfang:

Uden isætningskurv.

Bemærk:

Ultralydsrensemidler og korrosionsbeskyttelsesmidler findes under nr. 088015 - nr. 088019. Du finder den tilhørende indsatskurv under nr. 082101.

Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Med kabel
Beskyttelsesklasse IP	IP 20
Producentbetegnelse	Elmasonic Easy 6L
Rengøringskumme, højde	145 mm
anbefalet arbejdsvolumen	4,3 l
Nominel spænding	220 - 240 V
Apparater, længde	370 mm
Rengøringskumme, bredde	130 mm
Varmeeffekt	400 W
Apparathøjde	280 mm
Rengøringskumme, længde	280 mm
Effektforbrug	150 W
Længde, indsætningskar	255 mm
Apparater, bredde	225 mm
Vægt	5,1 kg
Volumen	5,9 l
Bredde, indsætningskar	105 mm
Produktype	Ultralydsrenser