

**Ultralydsrenser Elmasonic Easy, Type: 18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	082003 18
GTIN	4250004100718
Artikelklasse	04S

Beskrivelse**Udførelse:**

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Anvend specielle rengøringsmidler afhængigt af tilsmudsning og aktivt stof. Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Kraftige og gode for begyndere – ultralydsrenserne fra serien Elmasonic Easy.

- **2 ultralydstilstande.**
- **Temperaturen kan indstilles i trin på 5 °C.**
- **Elektronisk vælgerkontakt og LED-display med alle driftstilstande.**
- **Akustisk og visuel feedback om driftstilstanden.**
- **Kar af trukket rustfrit stål.**

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Leveringsomfang:

Uden isætningskurv.

Bemærk:

Ultralydsrensemidler og korrosionsbeskyttelsesmidler findes under nr. 088015 - nr. 088019.

Teknisk beskrivelse

Længde, indsætningskar	280 mm
Apparater, længde	405 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 20
Effektforbrug	200 W
Rengøringskumme, længde	300 mm
Producentbetegnelse	Elmasonic Easy 18L
Bredde, indsætningskar	255 mm
Energiforsyning	Med kabel
Nominel spænding	220 - 240 V
Rengøringskumme, bredde	270 mm
Apparathøjde	330 mm
Rengøringskumme, højde	195 mm
Vægt	8,5 kg
Varmeeffekt	800 W
anbefalet arbejdsvolumen	14,2 l
Apparater, bredde	375 mm
Volumen	17,8 l
Produktype	Ultralydsrenser