



KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 4xD, Ø DC m7: 20mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	235507 20
GTIN	4047109091146
Artikelklasse	24P

Beskrivelse

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 236520 – 236576.

Bemærk:

Må kun bruges ved **stabile** maskinforhold.

Akseforskudt boring op til $V_{maks} = 0,25$ mm, f.eks. med excenterjustering nr. 239010 til – 239012.

Maksimal $\varnothing = D + 0,5$ mm, der kan opnås med maksimal finjustering.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	1
ABS® skaft-Ø D _s	50 mm
Vendeplatteskruesæt	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Nyttelængde L ₁	80 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 060306 18-...
Serie	KUB Quatron®
Nominel Ø D	20
Samlet længde L	146 mm
Udhængslængde L _A	115 mm

Boreddybde for vendeplattebor op til	4xD
Skaft	ABS
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 6IP2	239652 6IP2
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,0 Nm	211750 1,0