

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250019 20/12
GTIN	4045197650016
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	20 mm
Plattestørrelse	12 mm
Underlægsplade	259031 2
Knæledsskrue	259018 2
ISO-kode holder	PCLNR/L 2020K12
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Hovedlængde L ₁	28 mm
Fjedersæt	259044 2
Fjederstiftsæt	259047 2
Knæled	259015 2
Samlet længde L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej

Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte Type 2	259031 2
Knæled Type 2	259015 2
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Knæledsskrue Type 2	259018 2