



## LED-inspektionslampe med batteri, Lampehoved-Ø: 10mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081421 10
GTIN	2050001894892
Artikelklasse	08C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Yderst robuste inspektionslamper i **massiv aluminium** med LED-lampehoved. Batterigreb inkl. fleksibel aksel, stænkvandsbeskyttet. 1× inspektionsspejl Ø 30 mm, ringmagnet.

### Teknisk beskrivelse

Batteritype	LR6
Lysnet	25 lm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081559 LR6
ATEX-zone	Ingen
Antal medfølgende batterier	2
Hoved-Ø	10 mm
Samlet længde	490 mm
Energiforsyning	Batteridrevet

Afstrålingsvinkel	10 grader
Produkttype	Inspektionslampe

---

## Tilbehør

Magnetsokkel	081413
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081561 LR6
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype SL760	081560 SL760
Spejlsortiment til LED-inspektionslampe / værkstedslampe2 dele	081427