

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250018 25/12
GTIN	4045197649966
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	PCLNR/L 2525M12
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Underlægsplade	259031 2
Fjedersæt	259044 2
Fjederstiftsæt	259047 2
Plattestørrelse	12 mm
Hovedlængde L ₁	33 mm
Knæledsskrue	259018 2
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Knæled	259015 2
Skaftstørrelse	25 mm
Samlet længde L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej

Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Knæled Type 2	259015 2
Knæledsskrue Type 2	259018 2
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Underlagsplatte Type 2	259031 2