

Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250020 25/12
GTIN	4045197650061
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	32 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Underlægsplade	259031 2
Plattestørrelse	12 mm
Knæledsskrue	259018 2
Hovedlængde L ₁	33 mm
Skaftstørrelse	25 mm
Fjederstiftsæt	259047 2
Fjedersæt	259044 2
Knæled	259015 2
ISO-kode holder	PCBNR/L 2525M12
Samlet længde L	150 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte Type 2	259031 2
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Knæled Type 2	259015 2
Knæledsskrue Type 2	259018 2
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2