

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250037 25/12
GTIN	4045197650238
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Knæled	259015 2
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Plattestørrelse	12 mm
ISO-kode holder	A25R PCLNR/L12
Fjederstiftsæt	259047 2
Knæledsskrue	259018 8
Fjedersæt	259044 2
Midterforskydning L_3	17 mm
Underlægsplade	259031 2
Mindste forborings-Ø D_{min}	32 mm
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L_2	24 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Knæledsskrue Type 8	259018 8
Underlagsplatte Type 2	259031 2
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Knæled Type 2	259015 2
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500