

**KOMET® vendeskærsplatte, BK6115, Betegnelse, type W83: 13-000****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236560 13-000
GTIN	4047109074415
Artikelklasse	24Q

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet omkreds, med afrundet skærekant og sintret spånbyrder.

Bemærk:

Vejledende værdier vedrører KUB Quatron® 235500 – 235505.

Må ikke anvendes på korthulsborets indvendige skær!

Type: GG (G)

ISO-kode, vendeskærsplatte: SOEX 050204

Tilspænding f i stål < 900 N/mm²: 0,12 mm/o

Teknisk beskrivelse

Betegnelse	13-000
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,12 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 050204
Serie	KUB Quatron®
Antal skift/skær	4
Type	BK6115

Type	GG (G)
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring