

**KOMET® vendeskærsplatte, BK8430, Betegnelse, type W83: 39-210****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236537 39-210
GTIN	4047109206779
Artikelklasse	24Q

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet omkreds, med afrundet skærekant og sintret spånbrøder.

Bemærk:

Vejledende værdier vedrører KUB Quatron® 235500 – 235505. Kun til KUB Centron Powerline.

Type: ST1400

ISO-kode, vendeskærsplatte: SOEX 110508

Tilspænding f i stål < 900 N/mm²: 0,22 mm/o

Teknisk beskrivelse

Betegnelse	39-210
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,22 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 110508
Type	BK8430
Type	ST1400
Skæremateriale	HM

Produkttype

Vendeskærsplatte til boring