

**KOMET® vendeskærsplatte, BK8430, Betegnelse, type W83: 44-210****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236537 44-210
GTIN	4047109206786
Artikelklasse	24Q

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slebet omkreds, med afrundet skærekant og sintret spånbrøder.

**Bemærk:**

**Vejledende værdier vedrører KUB Quatron® 235500 – 235505.**

Type: ST1400

ISO-kode, vendeskærsplatte: SOEX 120508

Tilspænding  $f$  i stål  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,25 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

Betegnelse	44-210
Tilspænding $f$ i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,25 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 120508
Antal skift/skær	4
Type	BK8430
Type	ST1400

Skæremateriale

HM

Produkttype

Vendeskærsplatte til boring