

**KOMET® vendeskærsplatte, BK7935, Betegnelse, type W83: 13-010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236541 13-010
GTIN	4047109229501
Artikelklasse	24Q

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slebet omkreds, med afrundet skærekant og sintret spånbrøder.

**Bemærk:**

**Vejledende værdier vedrører KUB Quatron® 235500 – 235505.**

Type: ST900; Ti

ISO-kode, vendeskærsplatte: SOEX 050204

Tilspænding f i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,12 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

Betegnelse	13-010
Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 050204
Serie	KUB Quatron®
Antal skift/skær	4
Type	BK7935

Type	ST900; Ti
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring