

**KOMET® vendeskærsplatte, BK7710, Betegnelse, type W83: 13-210****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 236554 13-210 |
| GTIN                | 4047109085572 |
| Artikelklasse       | 24Q           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slebet omkreds, med afrundet skærekant og sintret spånbyrder.

**Bemærk:**

**Vejledende værdier vedrører KUB Quatron® 235500 – 235505.**

**Må ikke anvendes på korthulsborets indvendige skær!**

Type: Alu

ISO-kode, vendeskærsplatte: SOEX 050204

Tilspænding f i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,12 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

|  |              |
|--|--------------|
| Betegnelse                                   | 13-210       |
| Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,12 mm/o    |
| ISO-kode, vendeskærsplatte                   | SOEX 050204  |
| Serie  | KUB Quatron® |
| Antal skift/skær                             | 4            |
| Type   | BK7710       |

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Type           | Alu                         |
| Skæremateriale | HM                          |
| Produkttype    | Vendeskærsplatte til boring |