

**KOMET® vendeskærsplatte, BK6115, Betegnelse, type W83: 44-000****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236560 44-000
GTIN	4047109074453
Artikelklasse	24Q

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet omkreds, med afrundet skærekant og sintret spånbyrder.

Bemærk:

Vejledende værdier vedrører KUB Quatron® 235500 – 235505.

Må ikke anvendes på korthulsborets indvendige skær!

Type: GG (G)

ISO-kode, vendeskærsplatte: SOEX 120508

Tilspænding f i stål < 900 N/mm²: 0,25 mm/o

Teknisk beskrivelse

Betegnelse	44-000
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,25 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 120508
Antal skift/skær	4
Type	BK6115
Type	GG (G)

Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring