

**KOMET® vendeskærsplatte, BK8430, Betegnelse, type W83: 13-210****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236537 13-210
GTIN	4047109206724
Artikelklasse	24Q

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet omkreds, med afrundet skærekant og sintret spånbrøder.

Bemærk:

Vejledende værdier vedrører KUB Quatron® 235500 – 235505.

Type: ST1400

ISO-kode, vendeskærsplatte: SOEX 050204

Tilspænding f i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,12 mm/o

Teknisk beskrivelse

Betegnelse	13-210
Tilspænding f i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,12 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 050204
Serie	KUB Quatron®
Antal skift/skær	4
Type	BK8430

Type	ST1400
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring