

**Garant****Holdere 90°, cylindrisk med indvendig køling kort, Type: 12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	239740 12
GTIN	4045197596215
Artikelklasse	23A

**Beskrivelse****Udførelse:**

I NC-kompatibel udførelse med lige skaft-Ø til standardiseret opspænding i **hydrauliske ekspansionsspændepatroner** eller **præcisionsspændepatroner** af hensyn til optimal præcision og processikkerhed.

**Bemærk:**

Vær opmærksom på holderstørrelsen på holdere og rivehoveder. Yderligere holdere nr. 210550 – 210582 og 212000.

Skaft: DIN 6535 HA med h6

passer til Ø gennemgangshul: 12,71 - 17,2 mm

Passer til Ø bundhul: 16,21 - 21,2 mm

Samlet længde L: 100 mm

Nyttelængde L<sub>1</sub>: 47 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub> h6: 16 mm

Anbefalet tilspændingsmoment: 10 Nm

**Teknisk beskrivelse**

Nyttelængde L <sub>1</sub>	47 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub> h6	16 mm
passer til Ø gennemgangshul	12,71 - 17,2 mm
Passer til Ø bundhul	16,21 - 21,2 mm
Anbefalet tilspændingsmoment	10 Nm
Samlet længde L	100 mm
Serie	TopCut

Indvendig køling	ja
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Produkttype	Påskruningsfræser-holder