

**KOMET® vendeskærsplatte, BK8425, Betegnelse, type W83: 18-130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236573 18-130
GTIN	4047109103436
Artikelklasse	24Q

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slebet omkreds, med afrundet skærekant og sintret spånbrøder.

**Bemærk:**

**Vejledende værdier vedrører KUB Quatron® 235500 – 235505.**

Type: ST1400

ISO-kode, vendeskærsplatte: SOEX 060306

Tilspænding f i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

Betegnelse	18-130
Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 060306
Antal skift/skær	4
Type	BK8425
Type	ST1400

Skæremateriale

HM

Produkttype

Vendeskærsplatte til boring