

**KOMET® vendeskærsplatte, BK8430, Betegnelse, type W83: 18-210****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236537 18-210
GTIN	4047109206731
Artikelklasse	24Q

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet omkreds, med afrundet skærekant og sintret spånbrøder.

Bemærk:

Vejledende værdier vedrører KUB Quatron® 235500 – 235505.

Type: ST1400

ISO-kode, vendeskærsplatte: SOEX 060306

Tilspænding f i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,16 mm/o

Teknisk beskrivelse

Betegnelse	18-210
Tilspænding f i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 060306
Antal skift/skær	4
Type	BK8430
Type	ST1400

Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring