

Garant**CNMG 120412, Type: HB7215****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250160 HB7215
GTIN	4045197661364
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120412 HB7215 Type: HB7215

Spånbryder: GM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 1 - 5 mmTilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 180 - 300 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	meget afbrudt
Skæredybde a_p	1 - 5 mm
Primær anvendelse	K
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 300 m/min
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Hjørneradius	1,2 mm
Spånbryder	GM

Type	HB7215
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120412
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning