

**Fladgribermagnet, sæt, 2 dele, med gevindstuds, neodym, Ø: 66mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085938 66
GTIN	4069515000055
Artikelklasse	08Q

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Afskærmet flad magnet med 3- til 6-dobbelt holdekræfter i forhold til griber af hård ferrit.**
- **Korrosionsbestandighed og overfladebeskyttelse takket være gummibelagt overflade.**
- **Gummibelægning øger holdekræfterne i siden.**
- **Magnetkerne i Neodym.**

Anvendelse:

På lakerede overflader, ingen ridser eller fare for at skride.

Bemærk:

Skruekrog med udvendigt gevind under nr. 085921.

Teknisk beskrivelse

Højde med gevind	15 mm
Gevind	M5
Højde	8,5 mm
Materiale, overflade	gummieret
Ø	66 mm
Gevindbøsning	ja
Nom. holdekræfter	180 N

Materiale, magnetkerne	neodym
Produkttype	Fladgribermagnet

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/085938-66>