

**CNMG 120404 Wiper, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250103 CA510
GTIN	4960664697069
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,3 - 1,2 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,06 - 0,42 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 590 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	WP
Type	CA510
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning